Fiche de données

RCL425024T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement enfichable
Référence	2494270000
Type	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

RCL425024T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	29 mm	Profondeur (pouces)	1.1417 inch
Hauteur	15.7 mm	Hauteur (pouces)	0.6181 inch
Largeur	12.7 mm	Largeur (pouces)	0.5 inch
Poids net	13.3 g		

Températures

Température de stockage		Température ambiante	-20 °C...70 °C
Température de fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Côté commande

Tension nominale	24 V DC ±10 %	Indicateur d'état	Non

Côté charge

Courant permanent	8 A	Tension de commutation AC, max.	250 V
Courant de commutation min.	5 mA	Type de contact	2 CO contact (AgNi gold-plated)

Coordination de l'isolation

Degré de protection	IP40

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable