

WIL-BM-JP-M12-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Détecteur de mouvement pour luminaire WIL-LED avec raccordement à vis, câble d'alimentation de 3m et câble M12 pour raccord de la lampe WIL. Temps de commutation réglable.

Informations générales de commande

Référence	2537710000
Type	WIL-BM-JP-M12-3.0U
GTIN (EAN)	4050118549164
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1.4173 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0.9055 inch
Largeur	51 mm	Largeur (pouces)	2.0079 inch
Poids net	40 g		

Températures

Température de fonctionnement -20 - 60°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Classifications

ETIM 8.0	EC002955	ETIM 9.0	EC002955
ETIM 10.0	EC002955	ECLASS 14.0	27-11-06-92
ECLASS 15.0	27-11-06-92		

Caractéristiques de raccordement

Codage	Codage A	Filetage du raccordement	M12
Couple de serrage	0.8 Nm	Circuit	BROCHE 4 : + (noir), BROCHE 3 : - (bleu)

Caractéristiques techniques du câble

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Longueur du câble	3 m	Section du conducteur	0.34 mm ²

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP20		
Temps d'attente, min.	2 s		
Temps d'attente, max.	360 s		
Plage de détection	min.		0.1 m
	max.		7 m
	Configurable		Oui
Zone de détection (angle)	110 °		

Caractéristiques électriques

Tension nominale	24 V DC	Courant nominal	< 3.0 A
------------------	---------	-----------------	---------