


**HDC XX5E02 MFSXXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

**Informations générales de commande**

Référence	2503790050
Type	<a href="#">HDC XX5E02 MFSXXXX-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118523249
Qté.	1 Pièce

**HDC XX5E02 MFSXXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Poids net	0 g
-----------	-----

**Températures**

Température limite	-40 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Caractéristiques générales**

Nombre de pôles	4	Longueur du câble	0.5 m
Codage	Codage D	Surface du contact	Au (Or)
Vitesse de transmission	100 MBit/s	Résistance d'isolation	≥ 108 Ω
Catégorie	Cat. 5e	Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A	Cycles d'enfichage	\u2226 5 100
Type	Mâle	Degré de pollution	2
Version côté opposé	Femelle, droit	Version côté module	Mâle

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

**Caractéristiques techniques du câble**

Longueur du câble	0.5 m		
Couleur de la gaine	bleu		
Blindé	Oui		
Halogène	Oui, Non		
Matériau de la gaine	Radox EM 104		
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange		
Diamètre extérieur	Diamètre	7.25 mm	
	Signes	±	
	Tolérance	0.3	
Diamètre extérieur	7.25 mm ± 0.3		

**HDC XX5E02 MFSXXXX-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

---