

## HDC XX6A03 MMSXXX-3000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	2546843000
Type	<a href="#">HDC XX6A03 MMSXXX-3000</a>
GTIN (EAN)	4050118556667
Qté.	1 Pièce

## HDC XX6A03 MMSXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	2016.96 g
-----------	-----------

## Températures

Température limite	-30 °C ... 90 °C
--------------------	------------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Longueur du câble	30 m
Codage	Codage X	Surface du contact	Au (Or)
Vitesse de transmission	10 Gbit/s	Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ
Catégorie	Cat. 6A	Tension nominale	50 V
Courant nominal	0.5 A	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de pollution	2	Version côté opposé	Mâle
Version côté module	Mâle		

## Classifications

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

## Caractéristiques techniques du câble

Longueur du câble	30 m
Couleur de la gaine	vert (RAL 6018)
Blindé	Oui
Halogène	sans halogène
Isolation	Polyoléfine
Matériau de la gaine	PUR
Codage couleur	blanc / bleu, blanc / orange, blanc / vert, blanc / brun
Diamètre extérieur	Diamètre 8.9 mm
Diamètre extérieur	8.9 mm