Fiche de données

WQB 2 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Câblage d'un transformateur de courant et de tension
Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, Orange, 41 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 11.10, Isolé: Oui, Largeur: 18.2 mm
Référence	2550640000
Type	WQB 2 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118560503
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

WQB 2 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur	29.32 mm	Hauteur (pouces)	1.1543 inch
Largeur	18.2 mm	Largeur (pouces)	0.7165 inch
Poids net	4.2 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Instruction de montage	Montage direct
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	Type de montage	Vissé

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Orange

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale

Caractéristiques nominales

Tension nominale	400 V	Courant nominal	41 A

Dimensions

Pas en mm (P)	11.10 mm

Généralités

Nombre de pôles	2	Instruction de montage	Montage direct