

A2C 35 3FT-N DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

De plus en plus de composants doivent être intégrés dans un espace confiné, dans des équipements de commutation et des armoires. Dans le cadre de l'alimentation électrique, les conducteurs de liaison sont de plus en plus complexes, en particulier pour les grandes sections. Notre gamme complète de solutions de connexion permet également un câblage pratique dans des conditions environnementales difficiles. La conception compacte et la combinaison de nombreux avantages pratiques pour la manipulation rendent l'alimentation électrique des équipements de commutation et des armoires simple, efficace et peu encombrante.

Informations générales de commande

Version	Borne traversante, PUSH IN, 35 mm ² , 1000 V, 125 A, Beige foncé
Référence	2552190000
Type	A2C 35 3FT-N DM
GTIN (EAN)	4050118628203
Qté.	1 Pièce

A2C 35 3FT-N DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E60693

Dimensions et poids

Profondeur	71.5 mm	Profondeur (pouces)	2.815 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5.3149 inch
Largeur	64 mm	Largeur (pouces)	2.5197 inch
Poids net	330.7 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 11.096 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (ATEX)	TUEV16ATEX7909U	Certificat N° (IECEx)	IECEXTUR16.0036U
Tension max. (ATEX)	880 V	Courant (ATEX)	105 A
Section max. du conducteur (ATEX)	35 mm²	Tension max. (IECEx)	880 V
Courant (IECEx)	105 A	Section max. du conducteur (IECEx)	35 mm²

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	fermé	enclipsable	Non
Type de fixation	Vissé	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui
Type de montage	Montage direct		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Éléments d'actionnement de couleurs	Orange	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

A2C 35 3FT-N DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	8
Etages internes pontés	Non	Raccordement PE	Non
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage	Fonction N	Oui
Fonction PE	Non	Fonction PEN	Non

Caractéristiques nominales

Section nominale	35 mm ²	Tension nominale	1000 V
Tension nominale AC	1000 V	Tension nominale DC	1500 V
Courant nominal	125 A	Courant avec conducteur max.	125 A
Normes	IEC 60947-7-1	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0.26 mΩ
Tension de choc nominale	8 kV	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	4.00 W
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3

Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	2 AWG	Tension Gr C (CSA)	1000 V
Courant gr. c (CSA)	101 A	Certificat N° (CSA)	200039-70089609
Tension Gr B (CSA)	1000 V	Courant gr. B (CSA)	101 A
Tension Gr D (CSA)	600 V	Courant gr. D (CSA)	15 A
Section min. du conducteur (CSA)	12 AWG		

Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)	2 AWG	Tension Gr B (cURus)	1000 V
Tension Gr D (cURus)	600 V	Certificat N° (cURus)	E60693
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)	12 AWG	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)	12 AWG
Courant Gr B (cURus)	113 A	Tension Gr C (cURus)	1000 V
Courant Gr C (cURus)	113 A	Courant Gr D (cURus)	5 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)	2 AWG		

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	PUSH IN
--	---------

Généralités

Nombre de pôles	4	Section de raccordement du conducteur, AWG 2 AWG, max.	
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, min.		Normes	IEC 60947-7-1
Barrette de liaison équipée	Plaque de montage		

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, AWG 2 AWG, max.		Longueur de dénudage	25 mm
Type de raccordement	PUSH IN	Nombre de raccords	8

A2C 35 3FT-N DM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques**



Plage de serrage, max.	35 mm ²	Plage de serrage, min.	2.5 mm ²
Dimension de la lame	1,0 x 5,5 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 12	
		AWG, min.	
Section de raccordement du conducteur, 35 mm ²		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ²	
souple avec embout DIN 46228/4, max.		souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du conducteur, 35 mm ²		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ²	
souple avec embout DIN 46228/1, max.		souple avec embout DIN 46228/1, min.	
Section de raccordement du conducteur, 35 mm ²		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ²	
souple, max.		souple, min.	
Section de raccordement, semi-rigide, 35 mm ²		Section de raccordement, semi-rigide, 2.5 mm ²	
max.		min.	
Embouts doubles, max.	10 mm ²	Embouts doubles, min.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, 16 mm ²		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ²	
rigide, max.		rigide, min.	
Section de raccordement, souple, min.	2.5 mm ²		

PT, Caractéristiques nominales PE

Fonction PEN	Non
--------------	-----

Dessins

Symbole électrique



Dessins

