



#### MultiMark MultiFit

Pour les connecteurs de la concurrence.

La surface extérieure élastique permet une installation facile.

Ce matériau spécial permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement, notamment dans le cas de blocs de jonction longs.

Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité. Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Larges libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

#### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Version    | Terminal marker, 9 x 5.2 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">2519250000</a>         |
| Type       | MF-W 9/5.2 F MM WS                 |
| GTIN (EAN) | 4050118531473                      |
| Qté.       | 800 Pièce                          |

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.7 mm | Profondeur (pouces) | 0.0276 inch |
| Hauteur    | 9 mm   | Hauteur (pouces)    | 0.3543 inch |
| Largeur    | 5.2 mm | Largeur (pouces)    | 0.2047 inch |
| Poids net  | 0.01 g |                     |             |

### Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -50...90 °C |
|------------------------------------|-------------|

### Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

### Caractéristiques générales

|                                          |               |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version                                  | sans halogène | Largeur                                  | 5.2 mm                                                             |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2           | Plage de température d'utilisation, max. | 90 °C                                                              |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C        | Couleur                                  | blanc                                                              |
| Halogène                                 | Non           | Matériau de base                         | PC-ABS, TPU                                                        |
| Caractères imprimés                      | vierge        | imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| plage de température d'utilisation       | -50...90 °C   |                                          |                                                                    |

## Dessins

### Exemple d'utilisation

