

**CMA-CTM-7-SNAP-ON****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le mini transformateur série CMA-CTM 7 est un transformateur de courant inductif conçu selon le principe des transformateurs à conducteurs primaires circulaires.

Les transformateurs de courant série CMA-CTM 7 sont sans entretien

et sont conçus pour des courants primaires de 32 A à 64 A.

Ils sont alors transformés en courant nominal jusqu'à 1 A sur le circuit secondaire.

Avec ses dimensions réduites, il s'adapte parfaitement aux applications dans un disjoncteur triphasé avec une séparation de phase de 17,5 mm.

**Informations générales de commande**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Référence  | 2525160000                        |
| Type       | <a href="#">CMA-CTM-7-SNAP-ON</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118536522                     |
| Qté.       | 1 Pièce                           |

## CMA-CTM-7-SNAP-ON

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 10 mm | Profondeur (pouces) | 0.3937 inch |
| Hauteur    | 10 mm | Hauteur (pouces)    | 0.3937 inch |
| Largeur    | 10 mm | Largeur (pouces)    | 0.3937 inch |
| Poids net  | 4.4 g |                     |             |

## Températures

|                                            |                |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Température de stockage                    | -20 °C...70 °C | Température ambiante                       | -10 °C...40 °C |
| Température de fonctionnement              |                | Température d'utilisation permanente, min. | -10 °C         |
| Température d'utilisation permanente, max. | 40 °C          |                                            |                |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                     |      |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IP20 |
|---------------------|------|

### Dessins

### Exemple d'utilisation



### Dessin coté

