

## H0,25/12 VL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, violet |
| Référence  | <a href="#">2525210000</a>         |
| Type       | H0,25/12 VL                        |
| GTIN (EAN) | 4050118536850                      |
| Qté.       | 500 Pièce                          |

## H0,25/12 VL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

## Dimensions et poids

Poids net 0.04 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Presse | Version | Norme |
|--------------------------|--------|---------|-------|
|--------------------------|--------|---------|-------|

## Embouts

|                                                         |                      |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm           | L1 en mm             | 12.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max. | Longueur de dénudage | 10 mm    |
| Section de raccordement du conducteur 0.25 mm²          |                      |          |