

## HS-HF 1.6-3.2/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

### Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 1.6 - 3.2 mm, 12.7 x 6.2 mm, blanc
Référence	<a href="#">2526250000</a>
Type	HS-HF 1.6-3.2/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537406
Qté.	4000 Pièce

## HS-HF 1.6-3.2/12 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Hauteur	12.7 mm	Hauteur (pouces)	0.5 inch
Largeur	6.2 mm	Largeur (pouces)	0.2441 inch
Poids net	0.13 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-55...105 °C
------------------------------------	--------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

### Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	6.2 mm
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	Polyoléfine	Caractères imprimés	sans
imprimante compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	plage de température d'utilisation	-55...105 °C
Nombre par rouleau	4000		

### Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 3.2 mm	
Diamètre extérieur du conducteur, min. 1.6 mm		Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait 90 °C		Diamètre extérieur du conducteur	1.6 - 3.2 mm
Section de raccordement de conducteur 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>			

## Fiche de données

**HS-HF 1.6-3.2/12 MM W**

## Dessins

