Fiche de données

HS-HF 3.2-6.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractables flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 3.2 - 6.4 mm, 12.7 x 11.3 mm, blanc
Référence	2526290000
Type	HS-HF 3.2-6.4/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537444
Qté.	4000 Pièce

Fiche de données

HS-HF 3.2-6.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Hauteur	12.7 mm	Hauteur (pouces)	0.5 inch
Largeur	11.3 mm	Largeur (pouces)	0.4449 inch
Poids net	0.25 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55…105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	11.3 mm
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	Polyoléfine	Caractères imprimés	sans
imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	plage de température d'utilisation	-55…105 °C
Nombre par rouleau	4000		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	1.6 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	6.4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	3.2 mm	Taux de rétractabilité	2:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Diamètre extérieur du conducteur	3.2 - 6.4 mm
Section de raccordement de conducteur	1.6 - 6 mm²		

HS-HF 3.2-6.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

