

HDC MBUS4 M AWG26-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gamme complète pour le câblage de données flexible sur site : des outils passionnés aux connecteurs codés Cat.#5 D et Cat.#6 X, ainsi que pour les étuis de blindage robustes. Ces composants permettent des raccordements de données fiables et confectionnés sur le terrain, ce qui est idéal pour les applications industrielles, un montage rapide et une flexibilité maximale.

Informations générales de commande

Version	Contact à sertir
Référence	2565880000
Type	HDC MBUS4 M AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575705
Qté.	100 Pièce

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

0 g

Températures

Température limite

-40 °C ... 90 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Caractéristiques générales

Surface du contact

doré

Vitesse de transmission

100 MBit/s

Courant nominal

4 A

Cycles d'enfichage

≤ 100

Type

Mâle

Classifications

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø

1 mm

Longueur de dénudage, raccordement
nominal

4.5 mm

Type de raccordement

Raccordement à sertir

Version insert

MBUS

Section de raccordement du conducteur, 0.25 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm²
min.

Surface

or

Cycles d'enfichage

≤ 100

Type

Mâle

Matériau de base

Alliage de cuivre

Série

ModuPlug

Contacts

décolleté

Matériau des contacts

Alliage de cuivre

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

