

VT-TM 2/12 HF-V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	x 5.3 mm, TPU, Couleur: jaune, transparent
Référence	2571310000
Type	VT-TM 2/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608373
Qté.	100 Pièce

VT-TM 2/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0.4724 inch
Largeur	5.3 mm	Largeur (pouces)	0.2087 inch
Poids net	0.41 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	5.3 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	90 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Couleur	jaune, transparent
Halogène	Non	Matériau de base	TPU
Caractères imprimés	sans		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 2.5 mm		