

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Version	Connecteur attachable, Mâle M12
Référence	2531020000
Type	SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF
GTIN (EAN)	4050118541137
Qté.	1 Pièce

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E307231

Dimensions et poids

Poids net	43 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	5	Codage	L-coded
Surface du contact	doré	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de câble, max.	13.5 mm
Diamètre de câble, min.	5.8 mm	Matériau des contacts	Cu
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² max.		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm ² min.	
Tension nominale	63 V	Courant nominal	16 A
Degré de protection	IP67, Vissé	Cycles d'enfichage	500
Degré de pollution	3	Courant nominal	16 A
Raccordement du blindage	Oui	Matériau de la bague fileté	Zinc injecté sous pression
Plage de températures du coffret	-40 ... +85 ° C	Section de raccordement, max.	1.5 mm ²
Section de raccordement, min.	0.75 mm ²		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	Crimp	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Filetage du raccordement	Mâle M12	Matériau des contacts	Cu
Surface du contact	doré	Degré de protection	IP67, Vissé
Cycles d'enfichage	500		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Note importante

Informations sur le produit

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.
4 x contact à sertir, alvéole de test / 1 x contact à sertir, douille enfichable pour fonction FE.

SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté





Schéma des pôles



SAISGC-M-5L-5.8/13.5-M12-CF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Contacts



Vos appareils périphériques ont besoin d'une alimentation plus forte. Nos nouveaux connecteurs débrochables M12 supportent sans problème 250 V et 2 A. Les connecteurs débrochables compacts M12 à codage A-, K-, L-, S et T sont conçus pour transmettre jusqu'à 630 V AC ou 60 V DC et 12 A.

Informations générales de commande

Type	SAI-M12L-KSC-0.5	Version
Référence	2530920000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541038	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KSC-0.75	Version
Référence	2530930000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541045	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KSC-1.5	Version
Référence	2530940000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541052	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KSC-2.5	Version
Référence	2530950000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541069	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KBC-0.5	Version
Référence	2530990000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541106	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KBC-0.75	Version
Référence	2531000000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541113	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KBC-1.5	Version
Référence	2531010000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118541120	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M12L-KBC-2.5	Version
Référence	2525650000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118537000	
Qté.	50 ST	