# **ES EPG 60 AEH 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via LISB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

#### Informations générales de commande

| Insert outil à sertir, 35mm², Sertissage trapézoïdal |
|--|
| <u>2577820000</u>                                    |
| ES EPG 60 AEH 35                                     |
| 4050118590715  |
| 1 Pièce  |
|  |

1

Niveau du catalogue / Dessins

# **ES EPG 60 AEH 35**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

|     | -       | _    |       |
|-----|---------|------|-------|
| Dim | ensions | s et | poids |

| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Hauteur    | 42 mm | Hauteur (pouces)    | 1.6535 inch |
| Largeur    | 42 mm | Largeur (pouces)    | 1.6535 inch |
| Poids net  | 25 g  |                     |             |

# Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
|---------------------------|---|
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

# Classifications

| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

# **Description du contact**

| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | 2                  |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Section du conducteur min. AWG | 2   | Plage de sertissage, max.      | 35 mm <sup>2</sup> |

# Données de l'outil - sertissage

| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |        |  |
|----------------------------|------------------------|--------|--|
| Section de cosse           | nominal                | 35 mm² |  |

# Inserts de sertissage

| Largeur de sertissage       | 22 mm | Section sertissage cuivre | 35 |  |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----|--|
| Largeur de sertissage en mm | 22    |                           |    |  |

Niveau du catalogue / Dessins