


**WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La famille des lumières WIL-LED : ampoule LED 8 mm uniquement (9,4 mm avec l'aimant) 24V CC avec efficacité lumineuse élevée et longue durée de vie (plus de 60 000 h). Fabrication solide, étanche et capots et embases métalliques - résistant à l'eau (IP67). Grâce à sa couleur 6500k (lumière du jour), elle est adaptée à de nombreuses applications. En option, raccord facile à connexion M12. En raison d'une consommation basse de puissance, fonctionnement avec une alimentation assez petite de 24 V.

**Informations générales de commande**

Référence	2535820000
Type	<a href="#">WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXXX</a>
GTIN (EAN)	4050118547481
Qté.	1 Pièce

**WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

## Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E354496

**Dimensions et poids**

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	350 mm	Largeur (pouces)	13.7795 inch
Poids net	200 g		

**Températures**

Température de fonctionnement	-20 - 60°C
-------------------------------	------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Numéro d'enregistrement EPREL	1323206

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**Caractéristiques de raccordement**

Le module LED est attachable	non	Version	Extrémité du câble libre
Nombre de pôles	2	Codage	aucune
Filetage du raccordement	sans	Circuit	Mâle 4 (Brins : noir) commande blanche LED, Mâle 3 (Brins : bleu)

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de la protection LED	ESG	Matériau de base du boîtier	aluminium traité par anodisation dure
Matériau des capuchons d'extrémité	PBT		

**Caractéristiques techniques du câble**

Câble matériau	PUR	Couleur de la gaine	noir
Matériau de base du boîtier	aluminium traité par anodisation dure	Longueur du câble	5 m
Section du conducteur	0.34 mm <sup>2</sup>		

## Technical data

### Caractéristiques techniques générales

Type de raccordement	Prise de raccordement	Équipement électronique sur matériel roulant	No
Classe recommandée selon UL pour l'utilisation d'une alimentation électrique	NEC classe 2	Forme du module LED	rectangulaire
Nombre de LED	21	Couleur (TCC)	6500K, White
Luminosité	3470 cd	Courant faible	1329 lm
Angle d'émission	40 °	Niveau d'éclairage	428 lux
Durée de vie	60.000 h	Type de montage	Montage par vis
Espacement trou de perçage	335 mm	Tenue aux chocs	IK05
Degré de protection	IP67	Classe d'efficacité (selon la directive EU No. 874/2012)	Not required

### Caractéristiques électriques

Tension nominale	24 V DC	Courant nominal	0.477 A
Puissance	11.3 W	Intensité réglable	Oui


**WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

## Dessin coté




## Dessin détaillé



## Accessories

### Connecteur à borne vissée



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12, M16 et 7/8 " ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs débrochables M12 offrent un choix de 5 techniques de raccordement différentes.

Le raccordement à vis peut être utilisé dans une large gamme d'applications. Avec cette technologie, le conducteur, optionnellement avec embout, peut être enfiché dans les éléments de raccordement et maintenu par une vis. C'est la technologie de raccordement classique, et la moins onéreuse. Elle permet en outre le raccordement de plusieurs conducteurs.

### Informations générales de commande

Type	SAIBGS-P-4A-4/6-M12	Version
Référence	<a href="#">9457240000</a>	Connecteur attachable, M12
GTIN (EAN)	4008190312275	
Qté.	1 ST	
Type	SAISGS-P-4A-4/6-M12	Version
Référence	<a href="#">9457550000</a>	Connecteur attachable, M12
GTIN (EAN)	4032248167647	
Qté.	1 ST	

### Raccordement vissé du capteur de mouvements



Détecteur de mouvement pour luminaire WIL-LED avec raccordement à vis. Temps de commutation réglable.

### Informations générales de commande

Type	WIL-BM-SK	Version
Référence	<a href="#">2537720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118549157	
Qté.	1 ST	

**WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Raccordement vissé du capteur de mouvements avec câble**

Détecteur de mouvement pour luminaire WIL-LED avec raccordement à vis, câble d'alimentation de 3m et câble M12 pour raccord de la lampe WIL. Temps de commutation réglable.

**Informations générales de commande**

Type	WIL-BM-SK-M12-3.0U	Version
Référence	<a href="#">253770000</a>	
GTIN (EAN)	4050118549140	
Qté.	1 ST	

**Capteur de mouvements Jackpac®**

Détecteur de mouvement pour luminaire WIL-LED avec raccordement à vis, câble d'alimentation de 3m et câble M12 pour raccord de la lampe WIL. Temps de commutation réglable.

**Informations générales de commande**

Type	WIL-BM-JP-M12-3.0U	Version
Référence	<a href="#">253771000</a>	
GTIN (EAN)	4050118549164	
Qté.	1 ST	

**Interrupteur de porte**

L'interrupteur de porte WIL est pré-câblé avec un câble M12 et une ligne d'accès. Cela permet de câbler une prise simple et offre un dispositif compatible avec notre série de lampes LED WIL.

**Door Switch****Informations générales de commande**

Type	WIL-TS-M12	Version
Référence	<a href="#">253773000</a>	
GTIN (EAN)	4050118549188	
Qté.	1 ST	

**WIL-LWXXXX-6500D024-350SXX5.0BXXXXXXXXX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Support articulé**

Support pivotant pour lumières WIL Version très haute qualité sans cran

**Swivelling holder****Informations générales de commande**

Type WIL-SCHWENKHALTER

Version

Référence [2614220000](#)

GTIN (EAN) 4050118651249

Qté. 1 ST

**Connect Power INSTA POWER**

Les alimentations électriques INSTA POWER monophasées à commutation présentent un large spectre de puissance, des dimensions compactes et un bon rapport performances/prix. Elles fonctionnent entre -25 °C et +70 °C, bénéficient d'agréments internationaux et ont une large plage de tensions d'entrée. Elles sont ainsi idéales dans de nombreuses applications. Cela comprend les systèmes de signaux et télécommunications ainsi que les systèmes automatisés avec une exigence de courant bas jusqu'à 96 Watts.

**Informations générales de commande**

Type PRO INSTA 30W 24V 1.3A

Version

Référence [2580190000](#)

Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V

GTIN (EAN) 4050118590920

Qté. 1 ST