



Pour les câbles de passage M20 à M63 au mètre, le système Cabtite offre des presse-étoupes divisibles pour câbles avec ou sans fiches. En cas de maintenance ou de modification du système, les câbles préconfectionnés de diamètres 2 à 35 mm s'insèrent rapidement et en toute sécurité dans les panneaux et les boîtiers. L'étanchéité IP66 à toute épreuve selon NF EN 60529 et une mise en place parfaitement sécurisée (décharge des tensions selon NF EN 62444) est garantie en plaçant les éléments d'étanchéité fendus avec une coupe ondulée autour du câble avant l'insertion dans une des deux moitiés du presse-étoupe. Le système divisible permet une installation simple et rapide. Après insertion de l'élément étanche, les deux moitiés du presse-étoupe sont clipsés ensemble en toute simplicité. Un contre-écrou, également divisible, à l'intérieur du panneau, garantit une tenue sûre et fiable.

#### Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | presse-étoupe séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 24.7 mm, M 63, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2584120000</a>                                                                                                                                     |
| Type       | CABTITE CGS M63 BK                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118617238                                                                                                                                                  |
| Qté.       | 5 Pièce                                                                                                                                                        |

## CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 39.7 mm | Profondeur (pouces) | 1.563 inch  |
| Hauteur    | 24.7 mm | Hauteur (pouces)    | 0.9724 inch |
| Largeur    | 72 mm   | Largeur (pouces)    | 2.8346 inch |
| Longueur   | 39.7 mm | Longueur (pouces)   | 1.563 inch  |
| Poids net  | 43.5 g  |                     |             |

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...120 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## Informations générales

|                         |                                                                |                                     |                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Couple de serrage, max. | 7 Nm                                                           | Couple de serrage, min.             | 6.8 Nm                             |
| Silicone                | Non                                                            | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                                |
| Pas de filetage         | 1.5 mm                                                         | Halogène                            | Non                                |
| Taille de clé 1         | 68 mm                                                          | Taille de clé 2                     | 82 mm                              |
| Degré de protection     | IP66                                                           | Matériau de base                    | Polyamide, renforcé fibre de verre |
| Joint                   | TPE                                                            | Filetage (extérieur)                | M 63                               |
| Longueur de filetage    | 15 mm                                                          | Diamètre de l'ouverture             | 63 mm                              |
| Élément d'étanchéité    | 1 grand élément d'étanchéité ou 4 petits éléments d'étanchéité |                                     |                                    |

## Dessins

### Dessin coté

