


**CABTITE FRL 16/8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le cadre, issu d'une pièce unique, est simple et rapide à monter. Il est composé de plastique renforcé à la fibre de verre aux dimensions stables. Le joint en mousse captive garantit une étanchéité de niveau IP66 selon la norme EN 60529, même sur les surfaces peintes ou brutes.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Cadre de fixation, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 68.8 mm, Largeur: 125 mm, Profondeur: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2584220000</a>                                                                                                                                                               |
| Type       | CABTITE FRL 16/8 BK                                                                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118616590                                                                                                                                                                            |
| Qté.       | 10 Pièce                                                                                                                                                                                 |

## CABTITE FRL 16/8 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

## Dimensions et poids

|                               |             |                          |             |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Profondeur                    | 11.3 mm     | Profondeur (pouces)      | 0.4449 inch |
| Hauteur                       | 68.8 mm     | Hauteur (pouces)         | 2.7087 inch |
| Hauteur version la plus basse | 11.3 mm     | Largeur                  | 125 mm      |
| Largeur (pouces)              | 4.9212 inch | Diamètre                 | 5.5 mm      |
| Cote de fixation hauteur      | 103 mm      | Cote de fixation largeur | 32 mm       |
| Poids net                     | 29.7 g      |                          |             |

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C... 120 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Informations générales

|                                     |       |                        |                                    |
|-------------------------------------|-------|------------------------|------------------------------------|
| Couple de serrage                   | 3 Nm  | Silicone               | Non                                |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   | Halogène               | Non                                |
| Degré de protection                 | IP66  | Matériau de base       | Polyamide, renforcé fibre de verre |
| Longueur de l'ouverture             | 85 mm | Largeur de l'ouverture | 40 mm                              |

## Dessins

### Dessin coté

