

## CABTITE SE 14-15 LRG GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Que le diamètre de câble soit grand ou petit – Cabtite offre toujours l'insert d'étanchéité adapté.

La forme conique des éléments d'étanchéité permet d'enfoncer facilement de l'intérieur vers l'extérieur les incrustations de grille à encliqueter préalablement positionnées. Elle étanchéfie de manière fiable les espaces intermédiaires et assure une décharge de traction conformément à la norme DIN EN 62444. Les inserts d'étanchéité combinés aux cadres garantissent un degré de protection IP66. Du fait de sa conception fendue à coupe ondulée, il est particulièrement indiqué pour les câbles préconfectionnés.

- Les inserts étanches noirs sont conçus pour une température de fonctionnement particulièrement élevée et offrent une classe de sécurité au feu UL 94 HB
- Les éléments d'étanchéité gris, de classe de sécurité au feu UL 94 V0, sont adaptés aux exigences de l'industrie ferroviaire
- Grâce à l'utilisation de plusieurs inserts, deux câbles ou plus, ainsi que des câbles spéciaux, peuvent traverser un élément d'étanchéité

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Élément d'étanchéité, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, Gris clair, Hauteur: 42.8 mm, Largeur: 42.8 mm, Profondeur: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2584510000</a>                                                                                                                                 |
| Type       | CABTITE SE 14-15 LRG GY                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118617085                                                                                                                                              |
| Qté.       | 10 Pièce                                                                                                                                                   |

## CABTITE SE 14-15 LRG GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 17.7 mm | Profondeur (pouces) | 0.6968 inch |
| Hauteur    | 42.8 mm | Hauteur (pouces)    | 1.685 inch  |
| Largeur    | 42.8 mm | Largeur (pouces)    | 1.685 inch  |
| Poids net  | 4.2 g   |                     |             |

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...90 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## Informations générales

|                                   |       |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------|
| Diamètre du câble extérieur, max. | 15 mm | Diamètre du câble extérieur, min.   | 14 mm                        |
| Silicone                          | Non   | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                          |
| Halogène                          | Non   | Degré de protection                 | IP66                         |
| Matériau de base                  | TPE   | Élément d'étanchéité                | 1 grand élément d'étanchéité |