

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfert thermique, 300 DPI, Multi-Mark, Gains thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	2599430000
Type	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Qté.	1 Pièce

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	253 mm	Profondeur (pouces)	9.9606 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12.5984 inch
Largeur	253 mm	Largeur (pouces)	9.9606 inch
Poids net	5800 g		

Températures

Température ambiante 5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6a, 6b, 6c, 7a, 7c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Classifications

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Gainses thermorétractables, Rouleau d'étiquettes	Memory (RAM)	256 MB
Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Procédé d'impression	Transfert thermique
Interface	USB 2.0, Ethernet	Logiciel	M-Print® PRO
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	max. 150 mm/s	Résolution d'impression, max.	300 DPI
Fonctionnement batterie	Non	Download	M-Print PRO
Inclus dans la livraison	THM MultiMark, Manuel, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Galet de pression		