

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfert thermique, 300 DPI, Multi-Mark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes
Référence	2599440000
Type	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Qté.	1 Pièce

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	274 mm	Profondeur (pouces)	10.7874 inch
Hauteur	446 mm	Hauteur (pouces)	17.559 inch
Largeur	242 mm	Largeur (pouces)	9.5275 inch
Poids net	10000 g		

Températures

Température ambiante 5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Gaines thermorétractables, Rouleau d'étiquettes	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procédé d'impression	Transfert thermique	Interface	USB 2.0, Ethernet
Logiciel	M-Print® PRO	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Vitesse d'impression	max. 150 mm/s
Résolution d'impression, max.	300 DPI	Fonctionnement batterie	Non
Download	M-Print PRO	Inclus dans la livraison	THM MultiMark, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Galet de pression, W-LAN stick