

## SQV 3/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), Vissé, noir, gris, 41 A, Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 9.00, Isolé: Non, Largeur: 23 mm
Référence	<a href="#">2615040000</a>
Type	SQV 3/3
GTIN (EAN)	4050118653939
Qté.	50 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	22.7 mm	Profondeur (pouces)	0.8937 inch
Hauteur	4.3 mm	Hauteur (pouces)	0.1693 inch
Largeur	23 mm	Largeur (pouces)	0.9055 inch
Poids net	6.18 g		

## Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C Température ambiante -5 °C...40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	Vissé		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base PA Couleur noir, gris

## Caractéristiques du système

Version Connexion transversale

## Caractéristiques nominales

Tension nominale 400 V Courant nominal 41 A

## Dimensions

Pas en mm (P) 9.00 mm

## Généralités

Nombre de pôles 3