


ES EPG 60 AEH 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Insert outil à sertir, 35mm ² , Sertissage trapézoïdal |
| Référence | 2577820000 |
| Type | ES EPG 60 AEH 35 |
| GTIN (EAN) | 4050118590715 |
| Qté. | 1 Pièce |

ES EPG 60 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
| Hauteur | 42 mm | Hauteur (pouces) | 1.6535 inch |
| Largeur | 42 mm | Largeur (pouces) | 1.6535 inch |
| Poids net | 25 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | 2 |
| Section du conducteur min. AWG | 2 | Plage de sertissage, max. | 35 mm ² |

Données de l'outil - sertissage

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |
| Section de cosse | nominal |

Inserts de sertissage

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----|
| Largeur de sertissage | 22 mm | Section sertissage cuivre | 35 |
| Largeur de sertissage en mm | 22 | | |