


**ES EPG 60/HPG AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Version    | Insert outil à sertir, 50mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal |
| Référence  | <a href="#">2577830000</a>                                        |
| Type       | ES EPG 60/HPG AEH 50                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118590708                                                     |
| Qté.       | 1 Pièce                                                           |

## ES EPG 60/HPG AEH 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
| Hauteur    | 42 mm | Hauteur (pouces)    | 1.6535 inch |
| Largeur    | 42 mm | Largeur (pouces)    | 1.6535 inch |
| Poids net  | 25 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## Description du contact

|                                |                                                     |                                |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Type de contact                | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | Section du conducteur max. AWG | 1                  |
| Section du conducteur min. AWG | 1                                                   | Plage de sertissage, max.      | 50 mm <sup>2</sup> |

## Données de l'outil - sertissage

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal     |
| Section de cosse           | nominal 50 mm <sup>2</sup> |

## Inserts de sertissage

|                             |       |                           |    |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----|
| Largeur de sertissage       | 22 mm | Section sertissage cuivre | 50 |
| Largeur de sertissage en mm | 22    |                           |    |