

KRN-M20/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Version	Cosses,400 mm ² ,400 mm ² - 400 mm ²
Référence	2578050000
Type	KRN-M20/-400
GTIN (EAN)	4050118822069
Qté.	15 Pièce

KRN-M20/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	258.53 g
-----------	----------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Caractéristiques techniques

Version	Série Euro, standard
---------	----------------------

Raccordements

Section de raccordement du conducteur, 400 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 400 mm ² min.	Isolation	non disponible
Section de raccordement du conducteur 400 mm ²		Couleur d'identification	Aucun
Perçage	M 20	Diamètre extérieur de la tige (d3)	33.5 mm
Diamètre intérieur de la tige (d1)	27.5 mm	Longueur de raccordement (l)	92 mm
Longueur de la tige (a)	47 mm	Largeur de la bride (b)	49 mm
Diamètre intérieur de la bride (d2)	21 mm		

KRN-M20/-400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

