

**CABTITE CR 4/1 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 68 mm, Profondeur: 16 mm |
| Référence  | <a href="#">2583950000</a>                                                                                                                            |
| Type       | CABTITE CR 4/1 EMV                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118647037                                                                                                                                         |
| Qté.       | 10 Pièce                                                                                                                                              |

## CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|                          |          |                          |             |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Profondeur               | 16 mm    | Profondeur (pouces)      | 0.6299 inch |
| Hauteur                  | 35.23 mm | Hauteur (pouces)         | 1.387 inch  |
| Largeur                  | 68 mm    | Largeur (pouces)         | 2.6772 inch |
| Diamètre                 | 5.3 mm   | Cote de fixation hauteur | 5.91 mm     |
| Cote de fixation largeur | 5.3 mm   | Poids net                | 26.14 g     |

## Températures

Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Informations générales

|                  |               |          |     |
|------------------|---------------|----------|-----|
| Silicone         | Non           | Halogène | Non |
| Matériau de base | Acier, zingué |          |     |