FP ENC DR07 145 3C A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers FieldPower®.

Serre-câbles, rails, éléments de verrouillage et bien plus encore.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé Field Power®, Acier, zingué, 145 mm, pour couvercle en aluminium	
Référence	<u>2633760000</u>	
Туре	FP ENC DR07 145 3C A	
GTIN (EAN)	4050118664355	
Qté.	5 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

FP ENC DR07 145 3C A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Dimensions et polus					
Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch		
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch		
Largeur	145 mm	Largeur (pouces)	5.7086 inch		
Poids net	27.2 g				
Températures					
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C85 °C		
Conformité environnementa	ale du produit		'		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	0,1 % en poids			
Classifications					
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-00-02		
Caractéristiques générales					
Matériau de base	Acier, zingué	Matériau isolant	Acier		
Couleur	argent	Type de montage	Montage par vis		
Position de montage, conseils de	pour couvercle en	Instruction de montage	Vis inclus		
montage	aluminium				
Version	avec perçage longitudinal				
Caractéristiques générales					
Instruction de montage	Vis inclus	Matériau isolant	Acier		
<u> </u>					

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

FP ENC DR07 145 3C A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FP ENC DR07 145 3C A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embouts E6,3 - Torx®



Les embouts Weidmüller sont des embouts standard, dont la qualité, la diversité de la gamme et les performances sont impressionnantes. Weidmüller garantit grâce à un process de durcissement piloté par ordinateur une qualité de production constante. La haute qualité du matériau de sortie permet d'atteindre des valeurs de couple qui vont bien au-delà de ce que prescrivent les normes DIN concernées :

- DIN 5261 pour embouts PH/PZ,
- DIN 5263 pour embouts pour vis à tête fendue,
- Norme Camcar pour embouts TORX.Ceci implique une durée de vie importante à des couples élevés et, de ce fait, des conditions idéales pour les travaux standard.Avantages du produit :
- Adapté pour tous les types de vis. Grâce à leur dureté de 59-61 HRC aussi bien adapté pour un fonctionnement manuel qu'automatique.
- Bonne tenue à l'usure d'où durée de vie élevée.
- Adaptation idéale aux vis DIN pour usure minimum et transmission optimale du couple.
- Fabrication et production sur la base de critères de qualité professionnelle élevée et constante selon les normes ISO en vigueur.

Informations générales de commande

 Type
 BIT E6,3 T20 X 150
 Version

 Référence
 2821510000
 Outils de montage

 GTIN (EAN)
 4064675359050

 Qté.
 5 ST

DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Туре	DMS PRO	Version
Référence	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qté.	1 ST	

Date de création 12.11.2025 10:13:55 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4