

## SFX-DT 11/60 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avec nos solutions de repérage détectables, nous garantissons aux consommateurs de l'industrie des produits alimentaires et des boissons les plus hauts standards du concept HACCP. Grâce à la matière de remplissage métallique, nos MultiCard détectables sont identifiées par les détecteurs de métaux et rayons X de manière fiable. Cela réduit le risque de pollution produit lors du processus de production. La sécurité maximale est assurée avec des propriétés produit de haute importance, comme la résistance à la corrosion ou une plus grande résistance aux rayonnements UV dans les zones chaudes et à l'intérieur. Ces propriétés sont testées régulièrement et validées dans notre propre laboratoire agréé. Non destiné(e)s à entrer en contact direct avec des produits alimentaires.

- Détectable par détecteurs de métaux et rayon X
- Reconnaissable visuellement par sa couleur bleue
- matière de remplissage métallique résistant à la corrosion
- Image à impression claire et résistante
- Disponible dans différentes versions pour une large gamme d'exigences de repérage

## Informations générales de commande

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Version    | Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, bleu |
| Référence  | <a href="#">2602730000</a>                                |
| Type       | SFX-DT 11/60 MC NE BL                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118613254                                             |
| Qté.       | 60 Pièce                                                  |

## SFX-DT 11/60 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.0315 inch |
| Hauteur    | 60 mm  | Hauteur (pouces)    | 2.3622 inch |
| Largeur    | 11 mm  | Largeur (pouces)    | 0.4331 inch |
| Poids net  | 1.83 g |                     |             |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS    | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                   | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.026 kg CO2 eq.  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                                   | Montage avec colliers de serrage                                                            |
| Largeur                                   | 11 mm                                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | HB                                                                                          |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 100 °C                                                                                      |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                                                                                      |
| Couleur                                   | bleu                                                                                        |
| Halogène                                  | Non                                                                                         |
| Matériau de base                          | Polyamide 66                                                                                |
| Caractères imprimés                       | vierge                                                                                      |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement MultiCard                                                           |
| Taille de plage de repérage               | 44 x 11 mm                                                                                  |
| Délectable conformément à Rondotest       | 4.7 mm Al                                                                                   |
| Industries recommandées                   | Industrie alimentaire                                                                       |
| imprimante compatible                     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| plage de température d'utilisation        | -40...100 °C                                                                                |

## Repères de fils et de câbles

|                                                                |     |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Halogène                                                       | Non | Section de raccordement du conducteur, 500 mm <sup>2</sup> max. |
| Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> min. |     | Diamètre extérieur du conducteur, max. 40 mm                    |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. 7 mm                    |     | Diamètre extérieur du conducteur 7 - 40 mm                      |
| Section de raccordement de conducteur 16 - 500 mm <sup>2</sup> |     |                                                                 |

**Dessins**

