H1,0/16S GE BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, jaune
<u>2604680000</u>
H1,0/16S GE BD GSP
4050118649475
4000 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

H1,0/16S GE BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments				
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Certificat № (UR)	E354986			
Dimensions et poids				
Poids net	0.13 g			
Conformité environnemen	ntale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			
Caractéristiques techniqu	es			
Description de l'article	Embouts reliés en rouleau couleur jaune	Version	Norme	
Embouts			'	
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.4 mm		Longueur de la surface des contacts (L2) 10 mm		
Diamètre de la collerette (D2)	3.5 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.25 mm		
L1 en mm	16.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, max.		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm		Longueur de dénudage	12 mm	
Section de raccordement du conducteur 1 mm²		Couleur	Weidmueller	

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

H1,0/16S GE BD GSP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins	www.weigmueiler.com
	Dessin