


THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 2,8 - 7 mm, 20 x 32 mm, blanc
Référence	2621500000
Type	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Qté.	3000 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.03 mm	Profondeur (pouces)	0.001 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	0.12 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...
------------------------------------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	32 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Non	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes
Taille de plage de repérage	9 x 20 mm	
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...	
Nombre par rouleau	3000	

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Diamètre extérieur du conducteur, max.	7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2.8 mm	Diamètre extérieur du conducteur	2.8 - 7 mm

Dessins

