


THM WO VIN 25.4/19 SP WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, blanc
Référence	2657130000
Type	THM WO VIN 25.4/19 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675269
Qté.	400 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-08-14T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	THM WO VIN 25.4/19 WS

THM WO VIN 25.4/19 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0028 inch
Hauteur	25.4 mm	Hauteur (pouces)	1 inch
Largeur	19 mm	Largeur (pouces)	0.748 inch
Poids net	0.18 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate
Type d'impression	vierge
Procédé d'impression	Transfert thermique
Version	autoadhésif
Largeur	19 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	blanc
Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle
Caractères imprimés	sans
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement
	Rouleau d'étiquettes
Agrément selon UL 969	Non
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers
plage de température d'utilisation	-40...80 °C
Nombre par rouleau	400

Repères de fils et de câbles

Section de raccordement du conducteur, AWG 14 AWG, max.	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, AWG 18 AWG, min.	Section de raccordement du conducteur, 12 mm² max.	
Diamètre extérieur du conducteur, max. 4 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min. 2 mm	
Diamètre extérieur du conducteur 2 - 4 mm	Section de raccordement de conducteur 12 mm²	

Dessins

