


G-2L-1000/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les barres de distribution de phase de type de fourche à 2 pôles sont utilisées pour la distribution de potentiel à d'autres composants dans l'armoire de commande tels que les disjoncteurs, les disjoncteurs de courant résiduels et d'autres dispositifs d'installation.

Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison de phase (blocs de jonction), 63, Nombre de pôles: 56, Isolé: Oui, 10
Référence	2658150000
Type	G-2L-1000/10
GTIN (EAN)	4050118672374
Qté.	25 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2025-06-01T00:00:00+02:00

G-2L-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	9.3 mm	Profondeur (pouces)	0.3661 inch
Hauteur	28.5 mm	Hauteur (pouces)	1.122 inch
Largeur	1016 mm	Largeur (pouces)	39.9999 inch
Poids net	57.73 g		

Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion Non

Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

Caractéristiques nominales

Section nominale	10 mm ²	Tension nominale	400 V
Courant nominal	63 A		

Dimensions


Pas en mm (P) 17.80 mm

Généralités

Nombre de pôles 56

Dessins

Dessin



G-2L-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bornes d'alimentation



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

Informations générales de commande

Type	FIT 25 GN	Version
Référence	2659050000	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qté.	10 ST	
Type	FIT 25 SN	Version
Référence	2659060000	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qté.	30 ST	
Type	FIT 50 GN	Version
Référence	2659070000	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qté.	3 ST	
Type	FIT 50 GN/F	Version
Référence	2659090000	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qté.	3 ST	
Type	FIT 50 SN	Version
Référence	2659080000	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qté.	3 ST	
Type	FIT 50 SN/F	Version
Référence	2659100000	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qté.	3 ST	

Capuchons d'extrémité et protections



Les capuchons d'extrémité et les protections assurent les lignes de fuite requises dans le système même après que les barres d'autobus ont été coupées à la longueur ou dans le cas de contacts autonomes, et la protection des doigts de garantie conformément à la norme DIN EN 50274.

G-2L-1000/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Informations générales de commande**

Type	PROTECTION COVER G+S /5	Version
Référence	2659040000	Protection de bloc de jonction, jaune, Hauteur: 18.3 mm, Largeur: 8.1
GTIN (EAN)	4050118671490	mm, Profondeur: 18 mm
Qté.	10 ST	
Type	END CAP G+S 2L/10	Version
Référence	2658980000	Protection de bloc de jonction, gris, Hauteur: 9.3 mm, Largeur: 8.2
GTIN (EAN)	4050118671544	mm, Profondeur: 14.5 mm
Qté.	10 ST	