
# Fiche de données

## SFX-DT 9/24 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avec nos solutions de repérage détectables, nous garantissons aux consommateurs de l'industrie des produits alimentaires et des boissons les plus hauts standards du concept HACCP. Grâce à la matière de remplissage métallique, nos MultiCard détectables sont identifiées par les détecteurs de métaux et rayons X de manière fiable. Cela réduit le risque de pollution produit lors du processus de production. La sécurité maximale est assurée avec des propriétés produit de haute importance, comme la résistance à la corrosion ou une plus grande résistance aux rayonnement UV dans les zones chaudes et à l'intérieur. Ces propriétés sont testées régulièrement et validées dans notre propre laboratoire agréé. Non destiné(e)(s) à entrer en contact direct avec des produits alimentaires.

- Détectable par détecteurs de métaux et rayon X
- Reconnaissable visuellement par sa couleur bleue
- matière de remplissage métallique résistant à la corrosion
- Image à impression claire et résistante
- Disponible dans différentes versions pour une large gamme d'exigences de repérage

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bleu |
| Référence | 2622440000 |
| Type | SFX-DT 9/24 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118623468 |
| Qté. | 32 Pièce |

# Fiche de données

## SFX-DT 9/24 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 0.8 mm | Profondeur (pouces) | 0.0315 inch |
| Hauteur | 24 mm | Hauteur (pouces) | 0.9449 inch |
| Largeur | 15 mm | Largeur (pouces) | 0.5906 inch |
| Poids net | 0.71 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40…100 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.011 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | |
|---|---|---|
| Version | Montage avec colliers de serrage | |
| Largeur | 15 mm | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | |
| Couleur | bleu | |
| Halogène | Non | |
| Matériau de base | Polyamide 66 | |
| Caractères imprimés | selon demande du client | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | MultiCard |
| Taille de plage de repérage | 23.9 x 9 mm | |
| Détectable conformément à Rondotest | 4.7 mm Al | |
| Industries recommandées | Industrie alimentaire | |
| imprimante compatible | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| plage de température d'utilisation | -40…100 °C | |

### Repères de fils et de câbles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, max. | 500 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 16 mm² | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 40 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 7 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 7 - 40 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 16 - 500 mm² | | |

# SFX-DT 9/24 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

