
# Fiche de données

## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



Le concept modulaire unique peut être adapté à chaque type de machine. Le succès des blocs de jonction de distribution de potentiel vient de leur design uniforme avec deux constructions possibles - en alternance ou groupée. Avec la conception alternée de la distribution du courant de commande, les deux potentiels sont situés sur un seul bloc de jonction.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Blocs de jonction de distribution, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A, Orange |
| Référence | 2623920000 |
| Type | AAP13 1.5 LI-LI OR |
| GTIN (EAN) | 4050118627442 |
| Qté. | 50 Pièce |

# Fiche de données

## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat Nº (cURus) | E60693 |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 47 mm | Profondeur (pouces) | 1.8504 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 48 mm | Hauteur | 96 mm |
| Hauteur (pouces) | 3.7795 inch | Largeur | 3.5 mm |
| Largeur (pouces) | 0.1378 inch | Poids net | 9.02 g |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -60 °C...85 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0.109 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

### Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificat Nº (ATEX) | TUEV17ATEX8030U | Certificat Nº (IECEX) | IECEXTUR17.0015U |
| Tension max. (ATEX) | 220 V | Courant (ATEX) | 13 A |
| Section max. du conducteur (ATEX) | 1.5 mm² | Tension max. (IECEX) | 220 V |
| Courant (IECEX) | 13 A | Section max. du conducteur (IECEX) | 1.5 mm² |
| Identification EN 60079-7 | Ex ec II C Gc | Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU | II 2 G D |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instruction de montage | Rail profilé | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Oui |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | Wemid | Couleur | Orange |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

# Fiche de données

## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du système

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flasque de fermeture nécessaire | Oui | Nombre d'étages | 1 |
| Nombre de points de contact par étage | 6 | Etages internes pontés | Non |
| Barrette de liaison équipée | TS 35 | | |

### Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section nominale | 1.5 mm² | Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin | 250 V | Tension nominale DC | 250 V |
| Courant nominal | 16 A | Courant avec conducteur max. | 16 A |
| Normes | IEC 60947-7-1 | Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1.83 mΩ |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.56 W | | |

### Caractéristiques nominales selon CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section max. du conducteur (CSA) | 14 AWG | Tension Gr C (CSA) | 150 V |
| Courant gr. c (CSA) | 13 A | Certificat Nº (CSA) | 200039-70089609 |
| Tension Gr B (CSA) | 150 V | Courant gr. B (CSA) | 13 A |
| Tension Gr D (CSA) | 300 V | Courant gr. D (CSA) | 5 A |
| Section min. du conducteur (CSA) | 26 AWG | | |

### Caractéristiques nominales selon UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 14 AWG | Tension Gr B (cURus) | 150 V |
| Tension Gr D (cURus) | 300 V | Certificat Nº (cURus) | E60693 |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 26 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 26 AWG |
| Courant Gr B (cURus) | 13 A | Tension Gr C (cURus) | 150 V |
| Courant Gr C (cURus) | 13 A | Courant Gr D (cURus) | 5 A |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 14 AWG | | |

### Conducteur raccordable (autre raccordement)

| | |
|---|---|
| Type de raccordement, autre raccordement | PUSH IN |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 | Instruction de montage | Rail profilé |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 | Normes | IEC 60947-7-1 |
| Barrette de liaison équipée | TS 35 | | |

### Raccordement (raccordement nominal)

| | |
|---|---|
| Calibre selon 60 947-1 | A1 |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 |
| Longueur de dénudage | 8 mm |
| Type de raccordement | PUSH IN |
| Nombre de raccordements | 6 |
| Plage de serrage, max. | 1.5 mm² |

# Fiche de données

## AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plage de serrage, min. | 0.14 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 | | |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 1 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0.14 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 1.5 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0.14 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 1.5 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0.14 mm² | | |
| Section de raccordement, semi-rigide, max. | 1.5 mm² | | |
| Section de raccordement, semi-rigide, min. | 0.14 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 1.5 mm² | | |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0.14 mm² | | |
| Section de raccordement, souple, min. | 0.14 mm² | | |
| Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4 | Longueur du tube | min. | 6 mm |
| | | max. | 8 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 0.14 mm² |
| | | max. | 0.75 mm² |
| Longueur de tube pour embout sans collerette plastique DIN 46228/1 | Longueur du tube | min. | 5 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 0.25 mm² |
| | Longueur du tube | nominal | 6 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | min. | 0.5 mm² |
| | | max. | 1 mm² |
| | Longueur du tube | nominal | 10 mm |
| | Section pour le raccordement du conducteur | nominal | 1.5 mm² |

# AAP13 1.5 LI-LI OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins





