


## G-4L-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Les barres de distribution de phase de type de fourche à 4 pôles sont utilisées pour la distribution de potentiel à d'autres composants dans l'armoire de commande tels que les disjoncteurs, les disjoncteurs de courant résiduels et d'autres dispositifs d'installation.

### Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison de phase (blocs de jonction), 63, Nombre de pôles: 12, Isolé: Oui, 10
Référence	<a href="#">2658710000</a>
Type	G-4L-210/10 C
GTIN (EAN)	4050118671810
Qté.	20 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-06-01T00:00:00+02:00

## G-4L-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	20.2 mm	Profondeur (pouces)	0.7953 inch
Hauteur	28.5 mm	Hauteur (pouces)	1.122 inch
Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8.2677 inch
Poids net	60 g		

### Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

### Autres caractéristiques techniques

Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

### Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

### Caractéristiques nominales

Section nominale	10 mm <sup>2</sup>	Tension nominale	400 V
Courant nominal	63 A		

### Dimensions

Pas en mm (P) 17.80 mm

### Généralités



Nombre de pôles 12

### G-4L-210/10 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## G-4L-210/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Bornes d'alimentation



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

### Informations générales de commande

Type	FIT 25 GN	Version
Référence	<a href="#">2659050000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qté.	10 ST	
Type	FIT 25 SN	Version
Référence	<a href="#">2659060000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qté.	30 ST	
Type	FIT 50 GN	Version
Référence	<a href="#">2659070000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qté.	3 ST	
Type	FIT 50 GN/F	Version
Référence	<a href="#">2659090000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qté.	3 ST	
Type	FIT 50 SN	Version
Référence	<a href="#">2659080000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qté.	3 ST	
Type	FIT 50 SN/F	Version
Référence	<a href="#">2659100000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qté.	3 ST	

### Capuchons d'extrémité et protections



Les capuchons d'extrémité et les protections assurent les lignes de fuite requises dans le système même après que les barres d'autobus ont été coupées à la longueur ou dans le cas de contacts autonomes, et la protection des doigts de garantie conformément à la norme DIN EN 50274.

## G-4L-210/10 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	PROTECTION COVER G+S /5	Version
Référence	<a href="#">2659040000</a>	Protection de bloc de jonction, jaune, Hauteur: 18.3 mm, Largeur: 8.1
GTIN (EAN)	4050118671490	mm, Profondeur: 18 mm
Qté.	10 ST	
Type	END CAP G+S 4L/10	Version
Référence	<a href="#">2659010000</a>	Protection de bloc de jonction, gris, Hauteur: 20.2 mm, Largeur: 8.2
GTIN (EAN)	4050118671513	mm, Profondeur: 14.5 mm
Qté.	10 ST	