

CB-HTR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Nos colliers de serrage stabilisés en température sont réalisés en polyamide 6.6 pour supporter une utilisation en continu dans des environnements allant jusqu'à +125 °C.

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 7.5 x 365 mm, Polyamide 66, 540 N
Référence	2659420000
Type	CB-HTR 365/7,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682885
Qté.	100 Pièce

CB-HTR 365/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	365 mm	Hauteur (pouces)	14.3701 inch
Largeur	7.5 mm	Largeur (pouces)	0.2953 inch
Poids net	4.21 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...125 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	125 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	125 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	100 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	540 N	Diamètre de faisceau, max	100 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	121 lbf	Diamètre faisceau, min	8 mm

Fiche de données

CB-HTR 365/7,5 BK

Dessins

