


VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	, Étui x 5.3 mm, Polyester, TPU, Couleur: jaune, transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 14 - 26 mm
Référence	2633070000
Type	VT-TM 4/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118695137
Qté.	50 Pièce

VT-TM 4/18 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23.95 mm	Profondeur (pouces)	0.9429 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	5.3 mm	Largeur (pouces)	0.2087 inch
Poids net	1.4 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-30...90 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	5.3 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Plage de température d'utilisation, max.	90 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Couleur	jaune, transparent
Halogène	Non	Matériau de base	Polyester, TPU
Caractères imprimés	sans	Industries recommandées	Transports, Machines
plage de température d'utilisation	-30...90 °C		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 10 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	26 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	14 mm	Diamètre extérieur du conducteur	14 - 26 mm
Section de raccordement de conducteur	10 - 35 mm ²		