

FP ENC DR07 170 3C A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers FieldPower®.
Serre-câbles, rails, éléments de verrouillage et bien plus encore.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Rail profilé Field Power®, Acier, zingué, 170 mm, pour couvercle en aluminium |
| Référence | 2633780000 |
| Type | FP ENC DR07 170 3C A |
| GTIN (EAN) | 4050118664348 |
| Qté. | 5 Pièce |

FP ENC DR07 170 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 7.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.2953 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1.378 inch |
| Largeur | 170 mm | Largeur (pouces) | 6.6929 inch |
| Poids net | 61.8 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...85 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Matériau de base | Acier, zingué | Matériau isolant | Acier |
| Couleur | argent | Type de montage | Montage par vis |
| Position de montage, conseils de montage | pour couvercle en aluminium | Instruction de montage | Vis inclus |
| Version | avec perçage longitudinal | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------|--------|
| Instruction de montage | Vis inclus | Matériau isolant | Acier |
| Matériau de base | Acier, zingué | Couleur | argent |

FP ENC DR07 170 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



FP ENC DR07 170 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Embouts E6,3 - Torx®**

Les embouts Weidmüller sont des embouts standard, dont la qualité, la diversité de la gamme et les performances sont impressionnantes. Weidmüller garantit grâce à un process de durcissement piloté par ordinateur une qualité de production constante. La haute qualité du matériau de sortie permet d'atteindre des valeurs de couple qui vont bien au-delà de ce que prescrivent les normes DIN concernées :

- DIN 5261 pour embouts PH/PZ,
- DIN 5263 pour embouts pour vis à tête fendue,
- Norme Camcar pour embouts TORX. Ceci implique une durée de vie importante à des couples élevés et, de ce fait, des conditions idéales pour les travaux standard.
- Avantages du produit :
- Adapté pour tous les types de vis. Grâce à leur dureté de 59-61 HRC aussi bien adapté pour un fonctionnement manuel qu'automatique.
- Bonne tenue à l'usure d'où durée de vie élevée.
- Adaptation idéale aux vis DIN pour usure minimum et transmission optimale du couple.
- Fabrication et production sur la base de critères de qualité professionnelle élevée et constante selon les normes ISO en vigueur.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Type | BIT E6,3 T20 X 150 | Version |
| Référence | 2821510000 | Outils de montage |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Qté. | 5 ST | |

DMS PRO

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | DMS PRO | Version |
| Référence | 1479120000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Qté. | 1 ST | |