

HDC MHE 5 FP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module de signal, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 5, PUSH IN avec actionneur, Femelle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Référence	2636190000
Type	HDC MHE 5 FP
GTIN (EAN)	4050118692594
Qté.	1 Pièce

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1.3386 inch
Hauteur	38.9 mm	Hauteur (pouces)	1.5315 inch
Largeur	14.5 mm	Largeur (pouces)	0.5709 inch
Poids net	19.73 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE Raccordement vissé par
cadre support

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Résistance d'isolation	1012 Ω	Cycles d'enfichage	≥ 500
Type	Femelle	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Matériau de base	Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate
Série	ModuPlug	Tension nominale (DIN EN 61984)	400 V
RTension nominale selon UL/CSA	600 V	Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	6 kV
Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	Emplacements d'enfichage nécessaires	1

Version

Section de raccordement du conducteur,AWG 14 AWG, max.	Longueur de dénudage, raccordement nominal	10 mm
Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur	Section de raccordement du conducteur,AWG 20 AWG, min.

Date de création 24.02.2026 06:27:51 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm²
max.

Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm²
min.



HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


Dessins

www.weidmueller.com


Illustration du produit



HDC MHE 5 FQT mit HDC MHE 5 MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 5 FQT with HDC MHE 5 MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Norme



Informations générales de commande

Type	HDC MF 6B AB	Version
Référence	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 6B BA	Version
Référence	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 10B AC	Version
Référence	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 10B CA	Version
Référence	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 16B AD	Version
Référence	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 16B DA	Version
Référence	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 24B AF	Version
Référence	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qté.	1 ST	
Type	HDC MF 24B FA	Version
Référence	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qté.	1 ST	

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Avec longue goupille



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 10B AC	Version	
Référence	2736990000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGL 6B AB	Version	
Référence	2736970000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGL 24B FA	Version	
Référence	2737040000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Qté.	1 ST		

Avec petit repère



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B DA	Version	
Référence	2736940000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGL 24B AF	Version	
Référence	2736950000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Qté.	1 ST		

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Avec longue goupille



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B DA	Version	
Référence	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Qté.	1 ST		

Avec petit repère



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B DA	Version	
Référence	2736930000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Qté.	1 ST		

Avec longue goupille



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 16B AD	Version	
Référence	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Qté.	1 ST		


HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Avec petit repère



Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 6B AB	Version	
Référence	2736890000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGS 24B FA	Version	
Référence	2736960000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGS 10B AC	Version	
Référence	2736910000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Qté.	1 ST		

Avec longue goupille



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 24B AF	Version	
Référence	2737030000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGL 10B CA	Version	
Référence	2737000000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
Qté.	1 ST		


HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com


Avec petit repère



Informations générales de commande

Type	HDC MFGS 6B BA	Version	
Référence	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Qté.	1 ST		
Type	HDC MFGS 10B CA	Version	
Référence	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Qté.	1 ST		

Avec longue goupille



Informations générales de commande

Type	HDC MFGL 6B BA	Version	
Référence	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Qté.	1 ST		

HDC MHE 5 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Pièces opposées

www.weidmueller.com

Modules électriques



Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Type	HDC MHE 5 MP	Version
Référence	2636180000	Module de signal, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 5, PUSH IN avec
GTIN (EAN)	4050118690996	actionneur, Mâle, Emplacements d'enfichage nécessaires: 1
Qté.	1 ST	