HDC HE 16 N MQT 17~32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Avec le raccordement SNAP IN, la zone de raccordement du conducteur est déjà ouverte et il suffit d'y insérer le connecteur dénudé. Dans la position finale, le mécanisme de serrage breveté se referme automatiquement. Il en résulte un raccordement sûr, permanent et résistant aux vibrations qui ne nécessite pratiquement aucune maintenance. Weidmüller est le premier et le seul fabricant à proposer ce système de raccordement innovant.

Informations générales de commande

	CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, SNAP IN, Taille de construc- tion: 6
Référence	<u>2666980000</u>
Туре	HDC HE 16 N MQT 17~32
GTIN (EAN)	4050118899047
Qté.	1 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

HDC HE 16 N MQT 17~32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	F92202

Dimensions et poids

Profondeur	84.5 mm	Profondeur (pouces)	3.3268 inch
Hauteur	36.3 mm	Hauteur (pouces)	1.4291 inch
Largeur	34 mm	Largeur (pouces)	1.3386 inch
Poids net	78 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	16
Cycles d'enfichage Ag	≥ 500
Type de raccordement	SNAP IN
Taille de construction	6
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Résistance d'isolation	1010 Ω
Matériau isolant	PC renforcé fibre de verre (listé UL et qualifié ferroviaire), PA 66/6
Surface	Argent passivé
Туре	Mâle
Degré de pollution	3
Matériau de base	Alliage de cuivre
Série	HE
Tension nominale (DIN EN 61984)	500 V
RTension nominale selon UL/CSA	600 V AC/DC
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	6 kV

Date de création 11.11.2025 06:40:57 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

HDC HE 16 N MQT 17~32



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4 mm²

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	
Courant nominal (UR)	Section de raccordement du conducteur AWG	AWG 18
	Courant nominal	7 A
Courant nominal (cUR)	Section de raccordement du conducteur AWG	AWG 18
	Courant nominal	7.1 A
Sans halogène	true	
Faible dégagement de fumée selor EN 45545-2	n DIN Oui	
BG	6	

Type de raccordement PE

Largeur	34 mm	

Raccordement vissé

Caractéristiques de raccordement PE

Version				
	10		ON A PUNI	
Longueur de dénudage, raccordement nominal	10 mm	Type de raccordement	SNAP IN	
Taille de construction	6	Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ²		
		max.		
Section de raccordement du conducteu min.	r,0.5 mm²	Section de raccordement du c souple avec embout DIN 462	•	
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple, max.		Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm² souple, min.		
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm²		Section de raccordement du conducteur, 1 mm²		
max.		min.		
Surface	Argent passivé	Matériau de base	Alliage de cuivre	
BG	6			

Section nominale

3 Niveau du catalogue / Dessins