

## CABTITE BP 6MM PA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

### Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 16 mm, Largeur: 6 mm, Profondeur: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Référence  | <a href="#">2652340000</a>                                                                                                                  |
| Type       | CABTITE BP 6MM PA                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118661842                                                                                                                               |
| Qté.       | 25 Pièce                                                                                                                                    |

## CABTITE BP 6MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |       |                     |             |
|------------|-------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 16 mm | Profondeur (pouces) | 0.6299 inch |
| Hauteur    | 16 mm | Hauteur (pouces)    | 0.6299 inch |
| Largeur    | 6 mm  | Largeur (pouces)    | 0.2362 inch |
| Longueur   | 16 mm | Longueur (pouces)   | 0.6299 inch |
| Diamètre   | 6 mm  | Poids net           | 0.12 g      |

## Températures

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...120 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## Informations générales

|                                     |      |                                   |           |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| Diamètre du câble extérieur, max.   | 6 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 6 mm      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0  | Halogène                          | Non       |
| Degré de protection                 | IP66 | Matériau de base                  | Polyamide |