

## S-2L-1000/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Les barres de distribution de phase de mâle-type à 2 pôles sont utilisées pour la distribution de potentiel à d'autres composants dans l'armoire de commande tels que les disjoncteurs, disjoncteurs de courant résiduels et autres dispositifs d'installation.

### Informations générales de commande

Version	Barrette de liaison de phase (blocs de jonction), 63, Nombre de pôles: 56, Isolé: Oui, 10
Référence	<a href="#">2658270000</a>
Type	S-2L-1000/10
GTIN (EAN)	4050118672251
Qté.	25 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2025-06-01T00:00:00+02:00

## S-2L-1000/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	9.3 mm	Profondeur (pouces)	0.3661 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1.063 inch
Largeur	1016 mm	Largeur (pouces)	39.9999 inch
Poids net	51.64 g		

## Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

## Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion Non

## Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

## Caractéristiques nominales

Section nominale 10 mm<sup>2</sup> Tension nominale 400 V  
Courant nominal 63 A

## Dimensions


Pas en mm (P) 17.80 mm

## Généralités

Nombre de pôles 56

## Dessins

### Dessin



## S-2L-1000/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Capuchons d'extrémité et protections



Les capuchons d'extrémité et les protections assurent les lignes de fuite requises dans le système même après que les barres d'autobus ont été coupées à la longueur ou dans le cas de contacts autonomes, et la protection des doigts de garantie conformément à la norme DIN EN 50274.

### Informations générales de commande

Type	END CAP G+S 2L/10	Version	
Référence	<a href="#">2658980000</a>	Protection de bloc de jonction, gris, Hauteur: 9.3 mm, Largeur: 8.2 mm, Profondeur: 14.5 mm	
GTIN (EAN)	4050118671544		
Qté.	10 ST		

### Bornes d'alimentation



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

### Informations générales de commande

Type	FIT 25 GN	Version	
Référence	<a href="#">2659050000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671483		
Qté.	10 ST		
Type	FIT 25 SN	Version	
Référence	<a href="#">2659060000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671476		
Qté.	30 ST		
Type	FIT 50 GN	Version	
Référence	<a href="#">2659070000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671469		
Qté.	3 ST		
Type	FIT 50 GN/F	Version	
Référence	<a href="#">2659090000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671445		
Qté.	3 ST		
Type	FIT 50 SN	Version	
Référence	<a href="#">2659080000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671452		
Qté.	3 ST		

## S-2L-1000/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	FIT 50 SN/F	Version	
Référence	<a href="#">2659100000</a>	Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671438		
Qté.	3 ST		

## Capuchons d'extrémité et protections



Les capuchons d'extrémité et les protections assurent les lignes de fuite requises dans le système même après que les barres d'autobus ont été coupées à la longueur ou dans le cas de contacts autonomes, et la protection des doigts de garantie conformément à la norme DIN EN 50274.

## Informations générales de commande

Type	PROTECTION COVER G+S /5	Version	
Référence	<a href="#">2659040000</a>	Protection de bloc de jonction, jaune, Hauteur: 18.3 mm, Largeur: 8.1 mm, Profondeur: 18 mm	
GTIN (EAN)	4050118671490		
Qté.	10 ST		