


**S-3L-106/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Les barres de distribution de phase de mâle-type à 3 pôles sont utilisées pour la distribution de potentiel à d'autres composants dans l'armoire de commande tels que les disjoncteurs, disjoncteurs de courant résiduels et autres dispositifs d'installation.

**Informations générales de commande**

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | Barrette de liaison de phase (blocs de jonction), 63, Nombre de pôles: 6, Isolé: Oui, 10 |
| Référence           | <a href="#">2658510000</a>                                                               |
| Type                | S-3L-106/10                                                                              |
| GTIN (EAN)          | 4050118672015                                                                            |
| Qté.                | 20 Pièce                                                                                 |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                          |
| Disponible jusqu'à  | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                                |

## S-3L-106/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 15 mm   | Profondeur (pouces) | 0.5906 inch |
| Hauteur    | 27.5 mm | Hauteur (pouces)    | 1.0827 inch |
| Largeur    | 108 mm  | Largeur (pouces)    | 4.252 inch  |
| Poids net  | 32 g    |                     |             |

## Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion Non

## Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

## Caractéristiques nominales

|                  |                    |                  |       |
|------------------|--------------------|------------------|-------|
| Section nominale | 10 mm <sup>2</sup> | Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal  | 63 A               |                  |       |

## Dimensions



Pas en mm (P) 17.80 mm

## Généralités

Nombre de pôles 6

## Dessins

### Dessin



## S-3L-106/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Capuchons d'extrémité et protections



Les capuchons d'extrémité et les protections assurent les lignes de fuite requises dans le système même après que les barres d'autobus ont été coupées à la longueur ou dans le cas de contacts autonomes, et la protection des doigts de garantie conformément à la norme DIN EN 50274.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | END CAP G+S 3L/10          | Version                                                                                      |
| Référence  | <a href="#">2659000000</a> | Protection de bloc de jonction, gris, Hauteur: 20.2 mm, Largeur: 8.2 mm, Profondeur: 14.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671520              |                                                                                              |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                                              |

## Bornes d'alimentation



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | FIT 25 GN                  | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">2659050000</a> | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                                                    |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                    |
| Type       | FIT 25 SN                  | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">2659060000</a> | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                                                    |
| Qté.       | 30 ST                      |                                                                    |
| Type       | FIT 50 GN                  | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">2659070000</a> | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                                                    |
| Qté.       | 3 ST                       |                                                                    |
| Type       | FIT 50 GN/F                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">2659090000</a> | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                                                    |
| Qté.       | 3 ST                       |                                                                    |
| Type       | FIT 50 SN                  | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">2659080000</a> | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                                                    |
| Qté.       | 3 ST                       |                                                                    |

**S-3L-106/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | FIT 50 SN/F                | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">2659100000</a> | Raccordement supplémentaire (bloc de jonction), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                                                    |
| Qté.       | 3 ST                       |                                                                    |

**Capuchons d'extrémité et protections**

Les capuchons d'extrémité et les protections assurent les lignes de fuite requises dans le système même après que les barres d'autobus ont été coupées à la longueur ou dans le cas de contacts autonomes, et la protection des doigts de garantie conformément à la norme DIN EN 50274.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type       | PROTECTION COVER G+S /5    | Version                                                                                     |
| Référence  | <a href="#">2659040000</a> | Protection de bloc de jonction, jaune, Hauteur: 18.3 mm, Largeur: 8.1 mm, Profondeur: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |                                                                                             |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                                             |