

IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles IE confectionnés pour applications EtherNet/IP avec connecteur débrochable, type M12 X, cat. 6A, selon CEI 61076-2-109 et RJ45 connecteur débrochable pour applications 10 GBit/s

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Câble système, RJ45 IP 20, M12 x-type IP67 mâle, en biais 90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 25 m |
| Référence | 2694510250 |
| Type | IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X |
| GTIN (EAN) | 4050118700534 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Longueur 25 m Longueur (pouces) 984.252 inch
Poids net 1227 g

Températures

Température de stockage -40 °C...80 °C Température de fonctionnement -40 °C...80 °C
Température de pose -20 °C...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Normes

Norme de construction UL Style 20963 Densité de fumée Selon CEI 61034

Normes de câble

Norme de construction UL Style 20963 Densité de fumée Selon CEI 61034

Constitution du câble

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Brins | 7 | Couleur de la gaine | vert (RAL 6018) |
| Désignations normalisées | S/FTP, LIO2YSC11Y 4x2x0.15 PIMF FRNC GN | Section | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm ² |
| Blindage | S/FTP | Nombre de conducteurs | 8 |
| Diamètre de l#92isolation | 0.98 mm | Isolation | PE |
| Diamètre de la gaine, max. | 6.7 mm | Diamètre de la gaine, min. | 6.1 mm |
| Matériau de la gaine | PUR | Circuit | EIA/TIA T568 B |
| Diamètre du cuivre | 0.48 µm | Blindage de paire de fils | Feuille d'aluminium |
| Arrangement du fil | Paire torsadée | Blindage complet | Tressage de blindage de fils de cuivre |
| Matériau de conducteur | Conducteur en cuivre étamé semi-rigide | Séquence des couleurs des fils -paires de fils | blanc - bleu, blanc - orange, blanc - vert, blanc - marron |
| Épaisseur de tressage de blindage | 0.1 mm | | |

Mâle droite

Prise de raccordement à droite RJ45, IP20, Contact mâle,
droit, Prise mâle, Plastique,
blindé

IE-C6EL8UG0250XCAU40-2X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche M12, Codage X, IP67,
Contact mâle, Coudé à
90°, Prise mâle, Plastique,
blindé

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tenue aux huiles | in accordance with IEC 60811-2-1 | Halogène | Sans halogène, selon CEI 60754-1 |
| Rayon de courbure min, multiple | 10 x diamètre du câble | Rayon de courbure, min., unique | 5 x diamètre du câble |
| Tenue aux frottements | très bon | Résistance à la flamme | in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Densité de fumée | Selon CEI 61034 | | |

Propriétés électriques du câble

| | | | |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| Catégorie | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) | Résistance de boucle | 290 Ω/km |
| Durée du signal | 5.2 ns/m | Tension d'essai : fil-fil-blindage | 700 Veff, 50 Hz, 1 min |
| Impédance de transfert | 15 mΩ/m pour 1 MHz, 10 mΩ/m pour 10 MHz, 30 mΩ/m pour 30 MHz | Impédance caractéristique | 100 ± 5 Ω pour 100 Mhz |

Dessins

Circuit

| | | | | |
|------|---|---------------|---|-----|
| RJ45 | 1 | White, Orange | 1 | M12 |
| | 2 | Orange | 2 | |
| | 3 | White, Green | 3 | |
| | 4 | Blue | 8 | |
| | 5 | White, Blue | 7 | |
| | 6 | Green | 4 | |
| | 7 | White, Brown | 5 | |
| | 8 | Brown | 6 | |

Affectation des broches



Accessoires

Vierge



Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe plusieurs longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée

Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec PrintJet CONNECT, un traceur ou le stylo STI.

- Séparation et mise en place faciles grâce au champ de repérage du projet.
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport
- Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
- Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI TPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | TM-I 12 MC NE WS | Version |
| Référence | 1718411044 | TM-I, Repérages d'inserts, 12 x 4 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Qté. | 320 ST | |
| Type | TM-I 18 MC NE WS | Version |
| Référence | 1718431044 | TM-I, Repérages d'inserts, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Qté. | 320 ST | |