Fiche de données

D-SUB HDM6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com





La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :
- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- Conception bride sous forme de trou, écrou fileté UNC 4-40 et écrou fileté UNC 4-40
- Contacts marqués (courant nominal : 3 A)
- Technique de soudure THT
- Large gamme de formes, également avec une attache enclipsable
- Conditionnement sur plateau (TY)
- Plage de température étendue de –55 °C à +85 °C, pour une puissance maximale

Informations générales de commande

Version	Données OMNIMATE - Connecteur SUB-D, Connecteur mâle, Connecteur D-SUB mâle / femelle, Écrou fileté UNC 4-40, Raccordement soudé THT, Pas en mm (P): 2.29 mm, Nombre de pôles: 15, ≥ 50 µ" Ni / ≥ 100 µ" Sn , 500, PBT GF, noir, Tray
Référence	2701690000
Type	D-SUB HDM6.3 T15HU 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118808049
Qté.	90 Pièce
Emballage	Tray
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00

Date de création 10.03.2026 04:56:51 MEZ

Fiche de données

D-SUB HDM6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E92202

Dimensions et poids

Profondeur	22.2 mm	Profondeur (pouces)	0.874 inch
Hauteur	12.55 mm	Hauteur (pouces)	0.4941 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2.6378 inch
Poids net	6.11 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V AC	Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ
Tension nominale	250 V	Courant nominal	3 A

Caractéristiques du système

Nombre de pôles	15	Longueur du picot à souder (l)	3.2 mm
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT	Pas en pouces (P)	0.045 "
Matériau de blindage	Acier	Blindage	Contact de blindage 360°
Fermeture latérale, propriété	Écrou fileté UNC 4-40	Type de raccordement	Raccordement soudé
Famille de produits	Données OMNIMATE - Connecteur SUB-D	Pas en mm (P)	2.29 mm
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	500
Angle de sortie	90°	Surface de blindage	étamé
Système de soudure	Soudure manuelle, Soudure à la vague	Dimensions du picot à souder	octogonal

Données des matériaux

Matériau isolant	PBT GF	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Alliage de cuivre	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	Or sur nickel	Structure en couches du raccordement soudé	≥ 50 µ" Ni / ≥ 100 µ" Sn
Structure en couches du contact mâle	≥ 50 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au	Température de fonctionnement , min.	-55 °C
Température de fonctionnement , max.	105 °C		

Fiche de données

D-SUB HDM6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Emballage

Emballage	Tray	Longueur VPE	305.00 mm
Largeur VPE	202.00 mm	Hauteur VPE	25.00 mm

Note importante

Remarques

D-SUB HDM6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins




D-SUB HDM6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.°	± 3°
x.x°	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A	B	C	E	G	H
15	30.81	24.99	16.92	2.29	1.145	7.04