Fiche de données

D-SUB M6.3 T09VB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit





La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :
- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- Conception bride sous forme de trou, écrou fileté UNC 4-40 et écrou fileté UNC 4-40
- Contacts marqués (courant nominal : 3 A)
- Technique de soudure THT
- Large gamme de formes, également avec une attache enclipsable
- Conditionnement sur plateau (TY)
- Plage de température étendue de –55 °C à +85 °C, pour une puissance maximale

Informations générales de commande

Version	Données OMNIMATE - Connecteur SUB-D, Connecteur mâle, Boulon fileté UNC 4-40, Raccordement soudé THT, Pas en mm (P): 2.77 mm, Nombre de pôles: 9, ≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn , 500, PBT GF, noir, Tray
Référence	2707230000
Type	D-SUB M6.3 T09VB 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118810066
Qté.	90 Pièce
Emballage	Tray
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-08-31T00:00:00+02:00

Fiche de données

D-SUB M6.3 T09VB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E92202

Dimensions et poids

Profondeur	12.55 mm	Profondeur (pouces)	0.4941 inch
Hauteur	12.96 mm	Hauteur (pouces)	0.5102 inch
Largeur	30.81 mm	Largeur (pouces)	1.213 inch
Poids net	5 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V AC	Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ
Tension nominale	250 V	Courant nominal	3 A

Caractéristiques du système

Nombre de pôles	9	Longueur du picot à souder (l)	3.5 mm
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT	Pas en pouces (P)	0.109 "
Matériau de blindage	Acier	Blindage	Contact de blindage 360°
Fermeture latérale, propriété	Boulon fileté UNC 4-40	Type de raccordement	Raccordement soudé
Famille de produits	Données OMNIMATE - Connecteur SUB-D	Pas en mm (P)	2.77 mm
Degré de protection	IP10	Cycles d'enfichage	500
Angle de sortie	180°	Surface de blindage	étamé
Système de soudure	Soudure manuelle, Soudure à la vague	Dimensions du picot à souder	octogonal
Tolérance sur la position du picot à souder	± 0,1 mm		

Données des matériaux

Matériau isolant	PBT GF	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Alliage de cuivre	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	Or sur nickel	Structure en couches du raccordement soudé	≥ 50 µ" Ni / 100 µ" Sn
Structure en couches du contact mâle	≥ 50 µ" Ni / 30 µ" Au	Température de fonctionnement , min.	-55 °C

Fiche de données

D-SUB M6.3 T09VB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement , max.	105 °C

Emballage

Emballage	Tray	Longueur VPE	299.00 mm
Largeur VPE	251.00 mm	Hauteur VPE	16.00 mm

Note importante

Remarques

Fiche de données


D-SUB M6.3 T09VB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit




D-SUB M6.3 T09VB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.	± 3°
x.x	± 1°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A	B	C	E	E
9	30.81	24.99	16.92	11.08	19.20
15	39.20	33.30	25.25	19.39	27.70
25	53.05	47.04	38.96	33.24	41.10