


APGTB 2.5 PE 3C/1 DL



Certaines applications exigent une solution enfichable et modulaire plus souple ou plus facile à installer. Lorsque des unités fonctionnelles complètes doivent être préfabriquées ou remplacées, des techniques de raccordement modulaires et flexibles sont requises. Nos blocs de jonction enfichables peuvent être rapidement équipés et sont entièrement testés en usine.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction embrochables, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Vert/jaune
Référence	2675870000
Type	APGTB 2.5 PE 3C/1 DL
GTIN (EAN)	4050118817669
Qté.	50 Pièce

APGTB 2.5 PE 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	36.5 mm	Profondeur (pouces)	1.437 inch
Profondeur, y compris rail DIN	37 mm	Hauteur	36.5 mm
Hauteur (pouces)	1.437 inch	Largeur	5.1 mm
Largeur (pouces)	0.2008 inch	Poids net	10.84 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

Certificat N° (ATEX)	TUEV16ATEX7940U	Certificat N° (IECEx)	IECExTUR16.0046U
Section max. du conducteur (ATEX)	1.5 mm ²	Section max. du conducteur (IECEx)	1.5 mm ²

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	droite	Version à l'épreuve de l'explosion	Oui
Type de montage	TS 35		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Vert/jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-O		

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Oui	Nombre de polarités	2
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	3
Nombre de potentiels par étage	1	Etages internes pontés	Non
Raccordement PE	Oui	Barrette de liaison équipée	TS 35

APGTB 2.5 PE 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Caractéristiques nominales**

Section nominale	2.5 mm ²	Tension nominale	800 V
Tension nominale DC	800 V	Courant nominal	24 A
Courant avec conducteur max.	24 A	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.33 mΩ
Tension de choc nominale	8 kV	Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	0.77 W

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Enfichable
--	------------

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.	Section de raccordement du conducteur, AWG 28 AWG, min.
Barrette de liaison équipée	TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1	A3												
Section de raccordement du conducteur, AWG 12 AWG, max.													
Sens de raccordement	en haut												
Longueur de dénudage	10 mm												
Type de raccordement	PUSH IN												
Nombre de raccordements	3												
Plage de serrage, max.	4 mm ²												
Plage de serrage, min.	0.14 mm ²												
Dimension de la lame	0,6 x 3,5 mm												
Section de raccordement du conducteur, AWG 28 AWG, min.													
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, max.													
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.													
Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, max.													
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.													
Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² souple, max.													
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² souple, min.													
Section de raccordement, semi-rigide, max.	4 mm ²												
Section de raccordement, semi-rigide, min.	0.14 mm ²												
Embouts doubles, max.	0.75 mm ²												
Embouts doubles, min.	0.5 mm ²												
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm ² rigide, max.													
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² rigide, min.													
Longueur de tube pour embout avec collerette plastique DIN 46228/4	<table border="1"> <tr> <td>Longueur du tube</td> <td>min.</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max.</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>Section pour le raccordement du conducteur</td> <td>min.</td> <td>0.34 mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max.</td> <td>0.14 mm²</td> </tr> </table>	Longueur du tube	min.	8 mm		max.	6 mm	Section pour le raccordement du conducteur	min.	0.34 mm ²		max.	0.14 mm ²
Longueur du tube	min.	8 mm											
	max.	6 mm											
Section pour le raccordement du conducteur	min.	0.34 mm ²											
	max.	0.14 mm ²											

APGTB 2.5 PE 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques



	Longueur du tube	min.	12 mm	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	6 mm	
	Longueur du tube	min.	1 mm ²	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	0.5 mm ²	
	Longueur du tube	min.	12 mm	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	8 mm	
	Longueur de tube pour embouts jumeaux	min.	2.5 mm ²	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	1.5 mm ²	
	Longueur de tube pour embout sans colerette plastique DIN 46228/1	Longueur du tube	min.	8 mm
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	12 mm	
	Longueur du tube	min.	0.5 mm ²	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	0.75 mm ²	
	Longueur du tube	nominal	5 mm	
	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	0.25 mm ²	
	Longueur du tube	min.	6 mm	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	10 mm	
	Longueur du tube	min.	0.5 mm ²	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	1 mm ²	
	Longueur du tube	min.	7 mm	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	12 mm	
	Longueur du tube	min.	1.5 mm ²	
	Section pour le raccordement du conducteur	max.	4 mm ²	

APGTB 2.5 PE 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



APGTB 2.5 PE 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	AEB 35 SCL/1 VO	Version
Référence	2661280000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qté.	20 ST	
Type	AEB 35 SCL/1 VO BK	Version
Référence	2661300000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qté.	20 ST	
Type	AEB 35 SCL/1 VO GY	Version
Référence	2661290000	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qté.	20 ST	

Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

Informations générales de commande

Type	APP 2	Version
Référence	2489090000	Série A, Séparateur
GTIN (EAN)	4050118499308	
Qté.	50 ST	


APGTB 2.5 PE 3C/1 DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Version
Référence	2749610000	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la
GTIN (EAN)	4050118896350	lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Qté.	1 ST	

Mâle



Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

Type	APGCE	Version
Référence	1514490000	Élément de codage (bloc de jonction), Wemid, Orange, Largeur: 3.3
GTIN (EAN)	4050118321906	mm
Qté.	50 ST	