

HSS 12.7-38.1 EL OR30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 12.7 - 38.1 mm, Orange
Référence	2712010000
Type	HSS 12.7-38.1 EL OR30M
GTIN (EAN)	4050118749922
Qté.	1 Pièce

HSS 12.7-38.1 EL OR30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.77 mm	Profondeur (pouces)	0.0303 inch
Largeur	60.5 mm	Largeur (pouces)	2.3819 inch
Longueur	30000 mm	Longueur (pouces)	1181.1 inch
Poids net	500 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...135 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Largeur	60.5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	135 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	Orange	Halogène	Oui
Longueur	30000 mm	Matériau de base	Polyoléfine
Caractères imprimés	sans	Industries recommandées	Construction d'installations, Énergie, Fabricant, Machines
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	plage de température d'utilisation	-55...135 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 240 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	38.1 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	12.7 mm	Taux de rétractabilité	3:1
Température recommandée de retrait	90 °C	Diamètre extérieur du conducteur	12.7 - 38.1 mm
Section de raccordement de conducteur 35 - 240 mm ²			