

**CMA-101-2500-5A-10VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateurs de courant mâles**

Les transformateurs de courant mâles sont utilisés partout où des courants élevés jusqu'à 5000 A doivent être mesurés et traités. Nos transformateurs de courant mâles alimentent des courants secondaires de 1 A ou 5 A. Weidmüller propose également des transformateurs de courant compacts à faible performance pour convertir des courants jusqu'à 600 A en tensions jusqu'à 333 mV.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Courant primaire: 2500 A, Courant secondaire max.: 5 A, Charge: 10 VA, Classe de précision: 1, transformateur de courant fermé |
| Référence  | <a href="#">2680190000</a>                                                                                                     |
| Type       | CMA-101-2500-5A-10VA-1                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118696516                                                                                                                  |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                        |
| Fabricant  | MBS AG                                                                                                                         |

## CMA-101-2500-5A-10VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |                   |             |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur  | 147 mm | Longueur (pouces) | 5.7874 inch |
| Poids net | 660 g  |                   |             |

## Températures

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
|-------------------------|-------------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                     |      |                    |       |
|---------------------|------|--------------------|-------|
| Degré de protection | IP20 | Fréquence nominale | 50 Hz |
|---------------------|------|--------------------|-------|

## Caractéristiques électriques

|                     |       |                    |         |
|---------------------|-------|--------------------|---------|
| Classe de précision | 1     | Courant secondaire | 0...5 A |
| Charge              | 10 VA | Courant primaire   | 2500 A  |

## Dimensions des conducteurs sous tension

|                    |                             |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Type de conducteur | Conducteur isolé uniquement | Conducteur rond     | 70.00 mm            |
| Rail               | 100 x 10 mm, 80 x 30 mm     | Lieu d'installation | Usage à l'intérieur |

## Coordination de l'isolation

|                     |   |
|---------------------|---|
| Classe de précision | 1 |
|---------------------|---|

## Dessins

