SFX 9/24 MM BP WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Grande flexibilité : SFX

Si vous préférez utiliser des colliers de serrage classiques, les repères SFX sont le choix idéal pour le repérage des câbles. Les câbles ne sont pas toujours installés en ligne droite. Le matériel utilisé pour les repères SFX, du polyuréthane hautement flexible, permet de prendre en compte cette contrainte. Le repère suit chaque courbe du câble et se fixe facilement.

Informations générales de commande

Version	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 26 x 15 mm, blanc
Référence	<u>2712090000</u>
Туре	SFX 9/24 MM BP WS
GTIN (EAN)	4050118749847
Qté.	9000 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

SFX 9/24 MM BP WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme					
Dimensions et poids						
Due few design	0.0	Due foundation (contract)	0.0000 in all			
Profondeur	0.6 mm	Profondeur (pouces)	0.0236 inch			
Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1.0236 inch			
Largeur Poids net	15 mm	Largeur (pouces)	0.5906 inch			
	0.24 g	, ,				
Températures						
plage de température d'utilisation	-4090 °C					
Conformité environnementale	du produit					
Statut de conformité RoHS	Conforma cono evemn	tion				
REACH SVHC	Conforme sans exemption					
NEACH SVIIC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids					
Classifications	,					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530			
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530			
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01			
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01			
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02			
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02			
ECLASS 15.0	27-28-11-02					
Caractéristiques générales						
Tura dimensian		Version	aana halankua			
Type d'impression Largeur	vierge 15 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	sans halogène HB			
Plage de température d'utilisation, max.		Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C			
Couleur	blanc	Halogène	Non			
Matériau de base	Polyuréthane	Caractères imprimés	sans			
Taille de plage de repérage	23.5 x 9 mm	imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
plage de température d'utilisation	-4090 °C	Nombre par rouleau	1000			
Repères de fils et de câbles						
Halogène	Non	Section de raccordement du conducteu	r 500 mm²			
	- 14OII	max.				
Section de raccordement du conducteur, 16 mm² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max.	40 mm			
Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	Largeur de la zone de texte	9 mm			
Passage du collier de serrage	Plat	Hauteur de la zone de texte	23.5 mm			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 40		DI4:			

Diamètre extérieur du conducteur

Section de raccordement de conducteur 16 - 500 mm²

Niveau du catalogue / Dessins

Collier de serrage adapté

Plastique

7 - 40 mm

Fiche de données

SFX 9/24 MM BP WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





SFX 9/24 MM BP WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Туре	RIBBON MM 76/360 SW	Version
Référence	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qté.	1 ST	
Туре	RIBBON MM 110/360 SW	Version
Type Référence	RIBBON MM 110/360 SW 2005070000	Version Ink ribbon
	· ·	

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

information gonorates as communas		
Туре	THM MMP EXT.RH	Version
Référence	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Qté.	1 ST	

Date de création 09.11.2025 12:35:36 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4